

Scheda tecnica dati Sblocco di fuga remoto

Cod. art.: 50149363

AC-L250-RPB-C01

Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati



La figura può variare

Dati tecnici

Dati di base

Idoneo per Elettroserrature di sicurezza L250

Grandezze caratteristiche

MTTF 20 anni

Dati meccanici

Forma costruttiva Cubica
 Dimensioni (P x H x L) 30 mm x 90 mm x 66 mm
 Peso netto 823 g
 Colore dell'alloggiamento Bianco
 Rosso
 Durata meccanica 20.000 cicli di azionamento
 Frequenza di azionamento max. 600 per ora
 Lunghezza del cavo di azionamento 5 m

Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 50 °C
 Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 75 °C

Classificazione

Voce tariffaria doganale	90318020
ECLASS 5.1.4	27272691
ECLASS 8.0	27279225
ECLASS 9.0	27272692
ECLASS 10.0	27272692
ECLASS 11.0	27272692
ECLASS 12.0	27272692
ECLASS 13.0	27272692
ECLASS 14.0	27272692
ECLASS 15.0	27272692
ETIM 5.0	EC002594
ETIM 6.0	EC002594
ETIM 7.0	EC002594
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri

