

Scheda tecnica dati

Connettore

Cod. art.: 50148924

D U-M12-4W-M-SK

Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico



La figura può variare



Dati tecnici

Dati elettrici

Dati di potenza

Tensione di esercizio Max. 32 V CA/CC

Corrente nominale di funzionamento 4.000 mA

Collegamento

Numero di collegamenti 1 pezzo(i)

Collegamento 1

Tipo di collegamento Connettore circolare

Grandezza della filettatura M12

Tipo female

Materiale Metallo

Materiale corpo dell'impugnatura Plastica

Numero di poli 4 poli

Codifica Codifica A

Modello Angolare

Collegamento 2

Tipo di collegamento Morsetto mordente

Proprietà del cavo

Sezione dei conduttori ammessa 0,25 ... 0,5 mm²

Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 85 °C

Certificazioni

Grado di protezione IP 67

Classificazione

Voce tariffaria doganale 85369010

ECLASS 5.1.4 27279201

ECLASS 8.0 27440102

ECLASS 9.0 27069190

ECLASS 10.0 27440102

ECLASS 11.0 27440102

ECLASS 12.0 27440116

ECLASS 13.0 27440116

ECLASS 14.0 27440116

ECLASS 15.0 27440116

ETIM 5.0 EC002635

ETIM 6.0 EC002635

ETIM 7.0 EC002635

ETIM 8.0 EC002635

ETIM 9.0 EC002635

ETIM 10.0 EC002635

Dati meccanici

Peso netto 43 g

Collegamento elettrico

Collegamento 1

Tipo di collegamento Connettore circolare

Grandezza della filettatura M12

Tipo female

Materiale Metallo

Materiale corpo dell'impugnatura Plastica

Numero di poli 4 poli

Codifica Codifica A

Modello Angolare

Collegamento 2

Tipo di collegamento Morsetto mordente