

Scheda tecnica dati

Attuatore

Cod. art.: 63002100

RD800-x-SCA

Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati



La figura può variare

UK
CA

Dati tecnici

Dati di base

Serie	RD800
Applicazione	Applicazione in serie
	Applicazione singola
Tipo di codice	Codice standard
Idoneo per	Transponder di sicurezza RD800

Dati meccanici

Dimensioni (P x H x L)	25 mm x 18 mm x 45 mm
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Alloggiamento in plastica	PA 66
Peso netto	24 g
Colore dell'alloggiamento	Antracite
Tipo di fissaggio	Fissaggio passante

Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento	-25 ... 70 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio	-25 ... 80 °C
Grado di inquinamento	3, EN 60947-1

Certificazioni

Grado di protezione	IP 67
	IP 69K
Omologazioni	c UL US
	TÜV Süd
Procedimento di controllo degli urti secondo la norma	EN 60068-2-27
Procedimento di controllo delle vibrazioni secondo la norma	EN 60068-2-6

Classificazione

Voce tariffaria doganale	85369095
ECLASS 5.1.4	27279216
ECLASS 8.0	27279216
ECLASS 9.0	27272606
ECLASS 10.0	27272606
ECLASS 11.0	27272606
ECLASS 12.0	27272606
ECLASS 13.0	27272606
ECLASS 14.0	27272606
ECLASS 15.0	27272606
ETIM 5.0	EC002594
ETIM 6.0	EC002594
ETIM 7.0	EC002594
ETIM 8.0	EC001487
ETIM 9.0	EC001487
ETIM 10.0	EC001487

Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri

