

Folha de dados técnicos

Atuador

N.º do art.: 63002101

RD800-x-UCA

Conteúdo

- Dados técnicos
- Desenhos dimensionais



A imagem pode divergir



Dados técnicos

Dados básicos

Série	RD800
Aplicação	Aplicação em série Aplicação individual
Tipo de código	Código único
Adequado para	Transponders de segurança RD800

Dados mecânicos

Dimensões (L x A x C)	25 mm x 18 mm x 45 mm
Material da carcaça	Plástico
Carcaça plástico	PA 66
Peso líquido	24 g
Cor da carcaça	Antracite
Tipo de fixação	Fixação de passagem

Dados do ambiente

Temperatura ambiente, operação	-25 ... 70 °C
Temperatura ambiente, armazenamento	-25 ... 80 °C
Grau de sujidade	3, EN 60947-1

Certificações

Grau de proteção	IP 67 IP 69K
Certificações	c UL US TÜV Süd
Método de ensaio do choque em conformidade com a norma	EN 60068-2-27
Método de ensaio da vibração em conformidade com a norma	EN 60068-2-6

Classificação

Número da pauta aduaneira	85369095
ECLASS 5.1.4	27279216
ECLASS 8.0	27279216
ECLASS 9.0	27272606
ECLASS 10.0	27272606
ECLASS 11.0	27272606
ECLASS 12.0	27272606
ECLASS 13.0	27272606
ECLASS 14.0	27272606
ECLASS 15.0	27272606
ECLASS 16.0	27272606
ETIM 5.0	EC002594
ETIM 6.0	EC002594
ETIM 7.0	EC002594
ETIM 8.0	EC001487
ETIM 9.0	EC001487
ETIM 10.0	EC001487
UNSPSC 26.08	39122221

Desenhos dimensionais

Todas as medidas em milímetros

