

Hoja técnica

Set sensor de seguridad emisor

Código: 426443

MLC500T40-1500A-UDC-1900-S2

Contenido

- El set se compone de
- Datos técnicos

La figura puede variar



El set se compone de

	Cantidad	Código	Denominación	Artículo	Descripción
	1	68006415	MLC500T40-1500/A	Emisor de la cortina óptica de seguridad	Resolución: 40 mm Altura del campo de protección: 1.500 mm Alcance: 0 ... 20 m Interfaz: Interfaz AS-i de seguridad en el trabajo Conexión: Conector redondo, M12, Metal, 5 polos
	1	549854	UDC-1900-S2	Columna de montaje	Funciones: Montaje y protección de cortinas ópticas y dispositivos de seguridad multihaz, Ajustable, 3 direcciones Dimensiones: 160 mm x 1.960 mm x 149 mm Altura de columna sin pie: 1.900 mm

Datos técnicos

Datos básicos

Serie	MLC-UDC
Tipo de equipo	Emisor
Aplicación	Protección de accesos Protección de zonas de peligro Protección para las manos

Parámetros

Tipo	4, IEC/EN 61496
SIL	3, IEC 61508
SILCL	3, IEC/EN 62061
Duración de utilización T _M	20 Años, EN ISO 13849-1

Datos del campo de protección

Resolución	40 mm
Altura del campo de protección	1.500 mm
Alcance	0 ... 20 m

Datos eléctricos

Datos de potencia

Interfaz

Tipo	Interfaz AS-i de seguridad en el trabajo
------	--

Datos mecánicos

Peso neto	7.225 g
-----------	---------

Certificaciones

Clasificación

Número de arancel	85365019
ECLASS 5.1.4	27272704
ECLASS 8.0	27272704
ECLASS 9.0	27272704
ECLASS 10.0	27272704
ECLASS 11.0	27272704
ECLASS 12.0	27272704
ECLASS 13.0	27272704
ECLASS 14.0	27272704
ECLASS 15.0	27272704
ETIM 5.0	EC002549
ETIM 6.0	EC002549
ETIM 7.0	EC002549
ETIM 8.0	EC002549
ETIM 9.0	EC002549
ETIM 10.0	EC002549