

## Hoja técnica


### Cable de interconexión

Código: 50115050

K-DS M12A-MA-8P-3m-S-PUR

#### Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica



La figura puede variar



Datos técnicos

Datos básicos

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| Aplicación | Resistente a los aceites y lubricantes |
|------------|----------------------------------------|

Datos mecánicos

|           |       |
|-----------|-------|
| Peso neto | 149 g |
|-----------|-------|

Datos eléctricos

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Datos de potencia  |            |
| Tensión de trabajo | 30 V CA/CC |

Operación e Indicación

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Clasificación     |          |
| Número de arancel | 85444290 |

|              |          |
|--------------|----------|
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0   | 27279218 |
| ECLASS 9.0   | 27060311 |
| ECLASS 10.0  | 27060311 |
| ECLASS 11.0  | 27060311 |
| ECLASS 12.0  | 27060311 |
| ECLASS 13.0  | 27060311 |
| ECLASS 14.0  | 27060311 |
| ECLASS 15.0  | 27060311 |
| ETIM 5.0     | EC001855 |
| ETIM 6.0     | EC001855 |
| ETIM 7.0     | EC001855 |
| ETIM 8.0     | EC001855 |
| ETIM 9.0     | EC001855 |
| ETIM 10.0    | EC001855 |

Conexión

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Conexión 1            |                  |
| Tipo de conexión      | Conector redondo |
| Tamaño de rosca       | M12              |
| Tipo                  | Conector hembra  |
| Número de polos       | 8 polos          |
| Codificación          | Codificación A   |
| Versión               | Axial            |
| Conector redondo, LED | No               |
| Conexión 2            |                  |
| Tipo de conexión      | Conector JST ZHR |
| Número de polos       | 10 polos         |
|                       | 6 polos          |

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Propiedades de cable            |                        |
| Número de conductores           | 8 Unidad(es)           |
| Color de cubierta               | Gris                   |
| Apantallado                     | Sí                     |
| Versión de cable                | Cable de interconexión |
| Longitud de cable               | 3.000 mm               |
| Material de cubierta            | PUR                    |
| Aptitud para cadena de arrastre | No                     |

Conexión eléctrica

Conexión 1

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de conexión      | Conector redondo |
| Tamaño de rosca       | M12              |
| Tipo                  | Conector hembra  |
| Número de polos       | 8 polos          |
| Codificación          | Codificación A   |
| Versión               | Axial            |
| Conector redondo, LED | No               |

Conexión 2

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Tipo de conexión | Conector JST ZHR |
| Número de polos  | 10 polos         |
|                  | 6 polos          |