

Folha de dados técnicos

Fonte de alimentação

N.º do art.: 50110748

NT 24-24W

Conteúdo

- Dados técnicos
- Acessórios



A imagem pode divergir

Dados técnicos

Dados elétricos

Tipo	Fonte de alimentação com conector
Saída	24 V CC, 1 A
Entrada	110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz

Dados mecânicos





Dimensões (L x A x C)	34 mm x 80 mm x 100 mm
Peso líquido	138 g

Classificação

Número da pauta aduaneira	85442000
ECLASS 5.1.4	27242611
ECLASS 8.0	27242611
ECLASS 9.0	27242611
ECLASS 10.0	27040701
ECLASS 11.0	27040701
ECLASS 12.0	27040701
ECLASS 13.0	27040701
ECLASS 14.0	27040701
ECLASS 15.0	27040701
ECLASS 16.0	27040701
ETIM 5.0	EC002540
ETIM 6.0	EC002540
ETIM 7.0	EC002540
ETIM 8.0	EC002540
ETIM 9.0	EC002540
ETIM 10.0	EC002540
UNSPSC 26.08	39121004

Acessórios

Tecnologia de conexão - Adaptadores

	N.º do art.	Designação	Artigo	Descrição
	50132255	D M12A-12P-PWR	Adaptador	Número de conexões: 2 Unid. Conexão 1: Conector redondo, M12, Axial, female, Código A, 12 polos Conexão 2: Conector fêmea jack
	50143031	D PL-M12-5A-PWR	Adaptador	Número de conexões: 2 Unid. Conexão 1: Conector redondo, M12, Axial, female, Código L, 5 polos Conexão 2: Conector fêmea jack
	50110650	KD 01-5-BA-PWR	Adaptador	Número de conexões: 2 Unid. Conexão 1: Conector redondo, M12, Axial, female, Código A, 5 polos Conexão 2: Conector fêmea jack
	50110649	KD 01-8-BA-PWR	Adaptador	Número de conexões: 2 Unid. Conexão 1: Conector redondo, M12, Axial, female, Código A, 8 polos Conexão 2: Conector fêmea jack

Acessórios

Nota



Uma lista com todos os artigos de acessórios disponíveis encontra-se na página da Leuze na internet, na guia Download da página de detalhes do artigo.