

## Folha de dados técnicos

### Conj. de porcas para ranhuras em T

N.º do art.: 425742

BT-10NC65

#### Conteúdo

- Dados técnicos



A imagem pode divergir

## Dados técnicos

### Dados básicos

<b>Inclui</b>	10x porca para ranhuras em T BT-NC-M5-M6
<b>Adequado para o grupo de produtos</b>	Barreiras de luz de segurança Cortinas de luz de chaveamento Cortinas de luz de medição Cortinas de luz de segurança
<b>Adequado para</b>	Barreira de luz de segurança de múltiplos feixes MLD 500, MLD 300 Cortinas de luz CML700i Cortinas de luz CSL 710 Cortinas de luz de segurança MLC 500, MLC 300

### Dados mecânicos

<b>Furo 1, diâmetro</b>	M5
<b>Furo 2, diâmetro</b>	M6
<b>Peso líquido</b>	77 g
<b>Versão do suporte de fixação</b>	Porca para ranhuras em T
<b>Tipo de fixação, lado da instalação</b>	Rosca de fixação
<b>Tipo de fixação, lado do dispositivo</b>	Montagem em ranhura
<b>Material do suporte de fixação</b>	Metal

### Classificação

<b>Número da pauta aduaneira</b>	73182900
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27279202
<b>ECLASS 8.0</b>	27279202
<b>ECLASS 9.0</b>	27273701
<b>ECLASS 10.0</b>	27273701
<b>ECLASS 11.0</b>	27273701
<b>ECLASS 12.0</b>	27273701
<b>ECLASS 13.0</b>	27273701
<b>ECLASS 14.0</b>	27273701
<b>ECLASS 15.0</b>	27273701
<b>ECLASS 16.0</b>	27273701
<b>ETIM 5.0</b>	EC002498
<b>ETIM 6.0</b>	EC003015
<b>ETIM 7.0</b>	EC003015
<b>ETIM 8.0</b>	EC003015
<b>ETIM 9.0</b>	EC003015
<b>ETIM 10.0</b>	EC003015
<b>UNSPSC 26.08</b>	31242100