

## Hoja técnica


### Set de piezas de fijación

Código: 50142039

BT 712M-MRSET

#### Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados



La figura puede variar

## Datos técnicos

### Datos básicos

|   |   |
|---|---|
| <b>Incluye</b>                              | Material de fijación<br>Perfiles de montaje |
| <b>Apropiado para el grupo de productos</b> | Cortinas ópticas de medición                |
| <b>Apropiado para</b>                       | Sistema de medición de contornos CMS 700i   |

### Datos mecánicos

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Denominación normalizada pieza de fijación, metal</b> | Aluminio anodizado    |
| <b>Peso neto</b>   | 36.550 g              |
| <b>Versión de la pieza de fijación</b>                   | Set de perfiles       |
| <b>Tipo de fijación, del lado del sistema</b>            | Enroscable / vertical |
| <b>Tipo de fijación, del lado del equipo</b>             | Montaje en ranura     |
| <b>Tipo de pieza de fijación</b>                         | Rígido                |
| <b>Material de la pieza de fijación</b>                  | Aluminio              |
| <b>Amortiguación de vibraciones</b>                      | No                    |

### Clasificación

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Número de arancel</b> | 83024900 |
| <b>ECLASS 5.1.4</b>      | 27279202 |
| <b>ECLASS 8.0</b>        | 27279202 |
| <b>ECLASS 9.0</b>        | 27273701 |
| <b>ECLASS 10.0</b>       | 27273701 |
| <b>ECLASS 11.0</b>       | 27273701 |
| <b>ECLASS 12.0</b>       | 27273701 |
| <b>ECLASS 13.0</b>       | 27273701 |
| <b>ECLASS 14.0</b>       | 27273701 |
| <b>ECLASS 15.0</b>       | 27273701 |
| <b>ECLASS 16.0</b>       | 27273701 |
| <b>ETIM 5.0</b>          | EC002498 |
| <b>ETIM 6.0</b>          | EC003015 |
| <b>ETIM 7.0</b>          | EC003015 |
| <b>ETIM 8.0</b>          | EC003015 |
| <b>ETIM 9.0</b>          | EC003015 |
| <b>ETIM 10.0</b>         | EC003015 |
| <b>UNSPSC 26.08</b>      | 31242100 |

## Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros

