

## Folha de dados técnicos

### Conj. de suporte

N.º do art.: 424417

BT-2P40

#### Conteúdo

- Dados técnicos
- Desenhos dimensionais



A imagem pode divergir

## Dados técnicos

### Dados básicos

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Inclui                            | Suporte tipo grampo BT-P40, 2x                                    |
| Adequado para o grupo de produtos | Barreiras de luz de segurança                                     |
|                                   | Cortinas de luz de medição  |
|                                   | Cortinas de luz de segurança                                      |
| Adequado para                     | Barreira de luz de segurança de múltiplos feixes MLD 500, MLD 300 |
|                                   | Cortinas de luz CML700i   |
|                                   | Cortinas de luz de segurança MLC 500, MLC 300                     |

### Dados mecânicos

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Furo 1, diâmetro                     | M6   |
| Furo 2, diâmetro                     | M6   |
| Peso líquido                         | 255 g  |
| Versão do suporte de fixação         | Suporte de aperto  |
| Tipo de fixação, lado da instalação  | Montagem em ranhura  |
| Tipo de fixação, lado do dispositivo | Montagem em ranhura  |
| Tipo de suporte de fixação           | Adequado para montagem nas colunas de dispositivos UDC-S2, DC-S2 |
|                                      | Apertável com terminal   |
| Material do suporte de fixação       | Metal  |

### Classificação

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Número da pauta aduaneira | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4              | 27279202 |
| ECLASS 8.0                | 27279202 |
| ECLASS 9.0                | 27273701 |
| ECLASS 10.0               | 27273701 |
| ECLASS 11.0               | 27273701 |
| ECLASS 12.0               | 27273701 |
| ECLASS 13.0               | 27273701 |
| ECLASS 14.0               | 27273701 |
| ECLASS 15.0               | 27273701 |
| ECLASS 16.0               | 27273701 |
| ETIM 5.0                  | EC002498 |
| ETIM 6.0                  | EC003015 |
| ETIM 7.0                  | EC003015 |
| ETIM 8.0                  | EC003015 |
| ETIM 9.0                  | EC003015 |
| ETIM 10.0                 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08              | 31242100 |

## Desenhos dimensionais

Todas as medidas em milímetros

