

## Hoja técnica


### Cable de interconexión

Código: 50123263

K-YPB M12A-M12A-S-PUR

#### Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica



La figura puede variar

Datos técnicos

Datos básicos

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Apropiado para          | Cortinas ópticas CML700i |
| Apropiado para interfaz | PROFIBUS DP              |

Conexión

Conexión 1

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca  | M12              |
| Tipo             | Conector macho   |
| Número de polos  | 5 polos          |
| Codificación     | Codificación B   |
| Versión          | Axial            |

Conexión 2

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca  | M12              |
| Tipo             | Conector hembra  |
| Número de polos  | 5 polos          |
| Codificación     | Codificación B   |
| Versión          | Axial            |

Conexión 3

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca  | M12              |
| Tipo             | Conector macho   |
| Número de polos  | 5 polos          |
| Codificación     | Codificación B   |
| Versión          | Axial            |

Propiedades de cable

|                                 |                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apantallado                     | Sí                                                                                           |
| Longitud de cable bifurcación 1 | 300 mm                                                                                       |
| Longitud de cable bifurcación 2 | 250 mm                                                                                       |
| Material de cubierta            | PUR                                                                                          |
| Aptitud para cadena de arrastre | Sí                                                                                           |
| Velocidad de desplazamiento     | Máx. 3,3 m/s a 5 m de longitud de desplazamiento horiz. y con una aceleración máx. de 5 m/s² |

Datos mecánicos

|           |      |
|-----------|------|
| Peso neto | 60 g |
|-----------|------|

Clasificación

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Número de arancel | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4      | 27279201 |
| ECLASS 8.0        | 27279218 |
| ECLASS 9.0        | 27060311 |
| ECLASS 10.0       | 27060311 |
| ECLASS 11.0       | 27060311 |
| ECLASS 12.0       | 27060311 |
| ECLASS 13.0       | 27060311 |
| ECLASS 14.0       | 27060311 |
| ECLASS 15.0       | 27060311 |
| ETIM 5.0          | EC001855 |
| ETIM 6.0          | EC001855 |
| ETIM 7.0          | EC001855 |
| ETIM 8.0          | EC001855 |
| ETIM 9.0          | EC001855 |
| ETIM 10.0         | EC001855 |

Conexión eléctrica

Conexión 1

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca  | M12              |
| Tipo             | Conector macho   |
| Número de polos  | 5 polos          |
| Codificación     | Codificación B   |
| Versión          | Axial            |

Conexión 2

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca  | M12              |
| Tipo             | Conector hembra  |
| Número de polos  | 5 polos          |
| Codificación     | Codificación B   |
| Versión          | Axial            |

Conexión eléctrica

Conexión 3

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca  | M12              |
| Tipo             | Conector macho   |
| Número de polos  | 5 polos          |
| Codificación     | Codificación B   |
| Versión          | Axial            |