

Folha de dados técnicos

Adaptador

N.º do art.: 50110649

KD 01-8-BA-PWR

Conteúdo

- Dados técnicos
- Conexão elétrica
- Acessórios



A imagem pode divergir

Dados técnicos

Dados elétricos

Dados de desempenho

Corrente de serviço de medição	2.000 mA
Tensão padrão (DIN EN 60664-1)	60 V
Tensão de surto padrão (DIN EN 60664-1)	800 V

Conexão

Número de conexões 2 Unid.

Conexão 1

Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	female
Número de polos	8 polos
Codificação	Código A
Versão	Axial

Conexão 2

Tipo de conexão Conector fêmea jack

Características dos cabos

AWG 20

Dados mecânicos

Tamanho	18 mm
Peso líquido	30 g
Ciclos de encaixe, máx.	> 50
Passagem do cabo	6 ... 8 mm

Dados do ambiente

Temperatura ambiente, operação -40 ... 85 °C

Certificações

Grau de proteção IP 67

Classificação

Número da pauta aduaneira	85366990
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440104
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440106
ECLASS 11.0	27440106
ECLASS 12.0	27440106
ECLASS 13.0	27440106
ECLASS 14.0	27440106
ECLASS 15.0	27440106
ECLASS 16.0	27440106
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002498
ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925
ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925
UNSPSC 26.08	32151900

Conexão elétrica

Conexão 1


Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	female
Número de polos	8 polos
Codificação	Código A
Versão	Axial

Conexão 2

Tipo de conexão Conector fêmea jack

Acessórios

Fontes de alimentação

	N.º do art.	Designação	Artigo	Descrição
	50110748 *	NT 24-24W	Fonte de alimentação	Tipo de fonte de alimentação: Fonte de alimentação com conector Saída: 24 V CC, 1 A Entrada: 110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz

* Acessórios necessários (pedir em separado)

Acessórios

Nota



Uma lista com todos os artigos de acessórios disponíveis encontra-se na página da Leuze na internet, na guia Download da página de detalhes do artigo.