

Hoja técnica


Cable adaptador

Código: 50134949

KDS ET-RJ45-A-USB3-A-P4-000

Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica



La figura puede variar

Datos técnicos

Datos básicos

Apropiado para interfaz	Ethernet
-------------------------	----------

Interfaz

Ethernet	
Velocidad de transmisión	10/100/1000Mbps RJ45 Ethernet Port

Conexión

Número de conexiones	2 Unidad(es)
Conexión 1	
Tipo de conexión	RJ45
Versión	Axial
Conexión 2	
Tipo de conexión	USB
Tipo de conector	USB 3.0 Standard-A

Datos mecánicos

Diseño	Cúbico
Dimensiones (An x Al x L)	71 mm x 26 mm x 16,2 mm
Peso neto	47 g
Color de carcasa	Blanco

Datos ambientales

Temperatura ambiente en servicio	0 ... 40 °C
Temperatura ambiente en almacén	-40 ... 70 °C

Certificaciones

Índice de protección	IP 20
Certificaciones	FCC
	RoHS

Software

Requerimientos del sistema	Windows XP/Vista/7/8/8.1, Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/, Linux based system
----------------------------	--

Clasificación

Número de arancel	85176200
ECLASS 5.1.4	27069190
ECLASS 8.0	27069190
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27060313
ECLASS 11.0	27060313
ECLASS 12.0	27060313
ECLASS 13.0	27060313
ECLASS 14.0	27060313
ECLASS 15.0	27060313
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

Conexión eléctrica

Conexión 1

Tipo de conexión	RJ45
------------------	------

Conexión 2

Tipo de conexión	USB
Tipo de conector	USB 3.0 Standard-A