

Hoja técnica

Adaptador

Código: 50134904

KDS U-M8-4A-M8-3A-P1-000

Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica
- Esquemas de conexiones
- Accesorios



La figura puede variar



Datos técnicos

Datos eléctricos

Datos de potencia

Tensión de trabajo Máx. 50 V CA / 60 V CC

Conexión

Conexión 1

Tipo de conexión Conector redondo

Tamaño de rosca M8

Tipo Conector hembra

Número de polos 4 polos

Versión Axial

Conexión 2

Tipo de conexión Conector redondo

Tamaño de rosca M8

Tipo Conector macho

Número de polos 3 polos

Versión Axial

Propiedades de cable

Apantallado No

Certificaciones

Índice de protección IP 67

Clasificación

Número de arancel 85366990

ECLASS 5.1.4 27279201

ECLASS 8.0 27440104

ECLASS 9.0 27069190

ECLASS 10.0 27440106

ECLASS 11.0 27440106

ECLASS 12.0 27440106

ECLASS 13.0 27440106

ECLASS 14.0 27440106

ECLASS 15.0 27440106

ETIM 5.0 EC002498

ETIM 6.0 EC002498

ETIM 7.0 EC002925

ETIM 8.0 EC002925

ETIM 9.0 EC002925

ETIM 10.0 EC002925

Datos mecánicos

Núm. de llave 9 mm

Peso neto 9 g

Material PUR

Conexión eléctrica

Conexión 1

Tipo de conexión Conector redondo

Tamaño de rosca M8

Tipo Conector hembra

Número de polos 4 polos

Versión Axial

Conexión 2

Tipo de conexión Conector redondo


Tamaño de rosca M8

Tipo Conector macho

Número de polos 3 polos

Versión Axial

Esquemas de conexiones



Accesorios

Generalidades

	Código	Denominación	Artículo	Descripción
	50132266	TT-Set 0,6-13	Herramienta	Tipo: Llave dinamométrica Núm. de llave: 13 mm Par de giro: 0,6 N·m Material: Plástico, Acero inoxidable Temperatura ambiente: -40 ... 120 °C

Nota

🔗 Encontrará una lista con todos los accesorios disponibles en el sitio web de Leuze, en la pestaña de Descargas de la página detallada del artículo.