

## Folha de dados técnicos

### Refletor

N.º do art.: 50109257

TKS 40x60.1

#### Conteúdo

- Dados técnicos



A imagem pode divergir

## Dados técnicos

### Dados mecânicos

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Execução                                | Retangular                     |
| Depende do sentido                      | Não                            |
| Tamanho de microprisma triplo           | 2,3 mm                         |
| Dimensão de montagem, largura           | 40 mm                          |
| Dimensão de montagem, altura            | 60 mm                          |
| Dimensão de montagem, espessura         | 7,2 mm                         |
| Superfície refletora, altura            | 56 mm                          |
| Superfície refletora, largura           | 37 mm                          |
| Material do espelho reflexivo           | Plástico                       |
| Material do substrato                   | Plástico                       |
| Com mudança de polarização              | Sim                            |
| Nomenclatura química, material refletor | PMMA8N                         |
| Estrutura, superfície ativa             | Triple                         |
| Peso líquido                            | 10 g                           |
| Tipo de fixação                         | Colável<br>Fixação de passagem |

### Dados do ambiente

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Temperatura ambiente, operação | -40 ... 65 °C |
|--------------------------------|---------------|

### Certificações

|                  |       |
|------------------|-------|
| Grau de proteção | IP 67 |
|------------------|-------|

### Classificação

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Número da pauta aduaneira | 90029000 |
| ECLASS 5.1.4              | 27279203 |
| ECLASS 8.0                | 27279203 |
| ECLASS 9.0                | 27273601 |
| ECLASS 10.0               | 27273601 |
| ECLASS 11.0               | 27273601 |
| ECLASS 12.0               | 27273601 |
| ECLASS 13.0               | 27273601 |
| ECLASS 14.0               | 27273601 |
| ECLASS 15.0               | 27273601 |
| ECLASS 16.0               | 27273601 |
| ETIM 5.0                  | EC002467 |
| ETIM 6.0                  | EC002467 |
| ETIM 7.0                  | EC002467 |
| ETIM 8.0                  | EC002467 |
| ETIM 9.0                  | EC002467 |
| ETIM 10.0                 | EC002467 |
| UNSPSC 26.08              | 39121551 |