

Hoja técnica


Cable de interconexión

Código: 50138358

KY-HS-DDS-D9AJ2ARAA-020-T1

Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica



La figura puede variar

Datos técnicos

Datos básicos

Apropiado para	HS 66x8
Apropiado para interfaz	RS 232

Conexión

Conexión 1	
Tipo de conexión	RJ41
Conexión 2	
Tipo de conexión	Sub-D
Tipo	Conector hembra
Número de polos	9 polos
Versión	Axial
Conexión 3	
Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	Enchufable
Tipo	Conector hembra
Número de polos	2 polos
Versión	Axial
Propiedades de cable	
Número de conductores	6 Unidad(es)
Color de cubierta	Negro
Apantallado	Sí
Diámetro de cable (externo)	6 mm
Longitud de cable	2.000 mm
Material de cubierta	TPU
Aptitud para cadena de arrastre	No

Datos mecánicos

Peso neto	126 g
-----------	-------

Clasificación


Número de arancel	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

Conexión eléctrica

Conexión 1

Tipo de conexión	RJ41
------------------	------

Pin	Asignación de pines
1	ID de cable
2	+5 V CC
3	GND
4	TxD RS 232
5	RxD RS232
6	RTS RS 232
7	CTS RS 232
8	n.c.
9	n.c.
10	+12 V CC




Conexión 2

Tipo de conexión	Sub-D
Tipo	Conector hembra
Número de polos	9 polos
Versión	Axial

Conexión eléctrica

Pin	Asignación de pines
1	Blindaje
2	TxD
3	RxD
4	n.c.
5	GND
6	n.c.
7	CTS
8	RTS
9	n.c.



Conexión 3

Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	Enchufable
Tipo	Conector hembra
Número de polos	2 polos
Versión	Axial