

## Hoja técnica


### Cable de interconexión

Código: 50138360

KSS HS-USB-4A-RJ41-AA-T1-020

#### Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica



La figura puede variar

## Datos técnicos

### Datos básicos

Apropiado para	HS 66x8
Apropiado para interfaz	USB

### Conexión

#### Conexión 1

Tipo de conexión	RJ41
Conector redondo, LED	No

#### Conexión 2

Tipo de conexión	USB
Tipo de conector	USB 2.0 Standard-A

#### Propiedades de cable

Número de conductores	4 Unidad(es)
Color de cubierta	Negro
Apantallado	Sí
Diámetro de cable (externo)	5,5 mm
Longitud de cable	2.000 mm
Material de cubierta	TPU
Aptitud para cadena de arrastre	No

### Datos mecánicos

Peso neto	90 g
-----------	------

### Clasificación

Número de arancel	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855


## Conexión eléctrica

### Conexión 1

Tipo de conexión	RJ41
Conector redondo, LED	No

### Pin Asignación de pines

1	ID de cable
2	+5 V CC
3	GND
4	n.c.
5	D+
6	n.c.
7	D-
8	n.c.
9	n.c.
10	+12 V CC



### Conexión 2

Tipo de conexión	USB
Tipo de conector	USB 2.0 Standard-A

### Pin Asignación de pines

1	+5 V CC
2	DATA-
3	DATA+
4	GND

