

技术数据表

电源件

配件编号: 50110748

NT 24-24W

内容

- 技术参数
- 配件



图片可能不同

技术参数

电气数据	
类型	即插即用式电源
输出	24 V DC , 1 A
输入	110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz
机械参数	
尺寸 (宽 x 高 x 长)	34 mm x 80 mm x 100 mm
净重	138 g

分类	
税率编号	85442000
ECLASS 5.1.4	27242611
ECLASS 8.0	27242611
ECLASS 9.0	27242611
ECLASS 10.0	27040701
ECLASS 11.0	27040701
ECLASS 12.0	27040701
ECLASS 13.0	27040701
ECLASS 14.0	27040701
ECLASS 15.0	27040701
ECLASS 16.0	27040701
ETIM 5.0	EC002540
ETIM 6.0	EC002540
ETIM 7.0	EC002540
ETIM 8.0	EC002540
ETIM 9.0	EC002540
ETIM 10.0	EC002540
UNSPSC 26.08	39121004

配件

连接技术 - 适配器

	配件编号	名称	配件	说明
	50132255	D M12A-12P-PWR	适配器	接口数量: 2 个 连接1: 接头, M12, 直形, 插座, A-编码, 12 个引脚 连接2: 插孔
	50143031	D PL-M12-5A-PWR	适配器	接口数量: 2 个 连接1: 接头, M12, 直形, 插座, L-编码, 5 个引脚 连接2: 插孔
	50110650	KD 01-5-BA-PWR	适配器	接口数量: 2 个 连接1: 接头, M12, 直形, 插座, A-编码, 5 个引脚 连接2: 插孔
	50110649	KD 01-8-BA-PWR	适配器	接口数量: 2 个 连接1: 接头, M12, 直形, 插座, A-编码, 8 个引脚 连接2: 插孔

配件

注意



🔗 所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。