

## 기술 데이터 시트

## 설치 시스템

품목 번호: 50129149

BTU 346M.6-D12

### 내용

- 기술 데이터
- 치수 도면



그림과 차이가 날 수 있습니다

## 기술 데이터

### 기본 데이터

적합한 제품 그룹	반사판 스위칭 센서, 큐빅형
적합한 적용 대상:	반사판 (M)TKS 30x50 반사판 (M)TKS 40x60 반사판 TKS 20x40 반사판 TKS 50x50 시리즈 46B 센서

### 기술 데이터

금속 고정 부품 규격 표시	알루미늄
스테인리스 고정 부품 규격 표시	V2A
순중량	54 g
고정 부품 버전	설치 시스템
고정 방식, 시스템 측	금속판 마운팅 원형 로드 12mm용
고정 방식, 장치 측	나사 조립 가능
고정 부품 종류	360° 회전식 조정 가능 클램핑 가능
고정 부품 재료	금속 스테인리스

### 분류

HS 번호	83024900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ECLASS 16.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100

# 치수 도면

전체 치수 정보(mm)

