

## 技术数据表

## 连接电缆

配件编号: 429085

CB-M12-15000S-8GF

### 内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同



## 技术参数

### 连接

#### 连接1

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
柄体颜色	黑色
引脚数	8 个引脚
编码	A-编码
规格	直形

#### 连接2

类型	开口端
----	-----

#### 电缆性质

导线数量	7 光束
核心截面	0.25 mm <sup>2</sup>
护套颜色	黑色
屏蔽	是
电缆设计	连接电缆(一端打开)
导线直径 (外部)	6 mm
电缆长度	15,000 mm
护套材料	PUR

### 环境数据

环境温度, 工作, 固定式	-25 ... 80 °C
---------------	---------------

### 分类

税率编号	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

## 电气连接

### 连接1

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
柄体颜色	黑色
引脚数	8 个引脚
编码	A-编码
规格	直形

### 连接2

类型	开口端
----	-----