

## Hoja técnica

### Espejo deflector

Código: 529618

UM60-1800

#### Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados



La figura puede variar

Datos técnicos

Datos básicos

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Serie                   | UM                            |
| Tipo, columnas y espejo | Espejo deflector lado trasero |

Datos mecánicos

|                                      |                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Dimensiones (An x Al x L)            | 25 mm x 68 mm x 1.870 mm                          |
| Peso neto                            | 3.420 g                                           |
| Color de carcasa                     | Amarillo, RAL 1021                                |
| Tipo de fijación                     | Montaje en ranura<br>Soporte giratorio            |
| Apropiados para el sensor            | Cortinas ópticas de seguridad MLC 500,<br>MLC 300 |
| Altura del campo de protección hasta | 1.800 mm                                          |
| Longitud de espejo                   | 1.860 mm                                          |

Clasificación

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Número de arancel | 70099200 |
| ECLASS 5.1.4      | 27279207 |
| ECLASS 8.0        | 27279207 |
| ECLASS 9.0        | 27273605 |
| ECLASS 10.0       | 27273605 |
| ECLASS 11.0       | 27273605 |
| ECLASS 12.0       | 27273605 |
| ECLASS 13.0       | 27273605 |
| ECLASS 14.0       | 27273605 |
| ECLASS 15.0       | 27273605 |
| ETIM 5.0          | EC002467 |
| ETIM 6.0          | EC002467 |
| ETIM 7.0          | EC002467 |
| ETIM 8.0          | EC002467 |
| ETIM 9.0          | EC002467 |
| ETIM 10.0         | EC002467 |

## Dibujos acotados


Todas las medidas en milímetros

### Espejo




L Longitud = 1870 mm

SL Longitud de espejo = 1860 mm



### Distancias de montaje



A Máx. 500 mm

## Dibujos acotados


### Montaje con escuadra estándar BT-UM60




- A Lateral
- B Posterior
- C Inclinación ajustable (0 - 90°)

## Dibujos acotados

### Montaje con soporte orientable BT-SSD



A



B

- A Posterior
- B Lateralmente 45°