

Folha de dados técnicos

Refletor

N.º do art.: 50120538

TKS 40x60.1.AF

Conteúdo

- Dados técnicos



A imagem pode divergir

Dados técnicos

Versão especial

Versão especial	Revestimento antiembaciamento
-----------------	-------------------------------

Dados mecânicos

Execução	Retangular
Tamanho de microprisma triplo	2,3 mm
Dimensão de montagem, largura	40 mm
Dimensão de montagem, altura	60 mm
Dimensão de montagem, espessura	7,2 mm
Superfície refletora, altura	56 mm
Superfície refletora, largura	37 mm
Material do espelho reflexivo	Plástico
Material do substrato	Plástico
Com mudança de polarização	Sim
Nomenclatura química, material refletor	PMMA8N
Estrutura, superfície ativa	Triple
Revestimento	Antiembaciamento
Peso líquido	12 g
Tipo de fixação	Colável
	Fixação de passagem

Dados do ambiente

Temperatura ambiente, operação	-40 ... 65 °C
--------------------------------	---------------

Certificações

Grau de proteção	IP 67
------------------	-------

Classificação

Número da pauta aduaneira	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467