

Folha de dados técnicos


Cabo de conexão

N.º do art.: 50144678

KD S-M30-16A-V1-500

Conteúdo

- Dados técnicos
- Conexão elétrica



A imagem pode divergir

Dados técnicos

Dados básicos

Aplicação	Resistente a produtos químicos
-----------	--------------------------------

Conexão

Conexão 1	
Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M30
Tipo	female
Material do corpo	PUR
Número de polos	16 polos
Versão	Axial
Conector redondo, LED	Não
Bloqueio	União parafusada, zinco fundido niquelado, torque recomendado 0,6 Nm, auto-travante
Conexão 2	
Tipo de conexão	Extremidade aberta
Características dos cabos	
Número de fios	16 Unid.
Seção transversal do fio	T: 2 x 1 mm² / sinal: 14 x 0,14 mm²
Cor da bainha	Preto
Blindado	Sim
Versão do cabo	Cabo de conexão (aberto de um lado)
Diâmetro do cabo (exterior)	7,5 mm
Comprimento do cabo	50.000 mm
Material da bainha	PVC
Isolamento do fio	PVC
Adequabilidade para correntes de arraste	Não

Dados do ambiente

Temperatura ambiente em operação, instalação fixa	0 ... 80 °C
---	-------------

Certificações

Certificações	RoHS
---------------	------

Classificação

Número da pauta aduaneira	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

Dados mecânicos

Peso líquido	4.250 g
Raio de curvatura de instalação fixa, mín.	Min. 6 x diâmetro do cabo

Conexão elétrica


Conexão 1

Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M30
Tipo	female
Material do corpo	PUR
Número de polos	16 polos
Versão	Axial
Conector redondo, LED	Não
Bloqueio	União parafusada, zinco fundido niquelado, torque recomendado 0,6 Nm, autotravante

Pino

1	Branco
2	Marrom
3	Verde
4	Amarelo
5	Cinza
6	Rosa
7	Azul

Cor do fio



Conexão elétrica

Pino	Cor do fio
8	Vermelho
9	Preto
10	Violeta
11	Cinza / Rosa
12	Azul / Vermelho
13	Branco / Verde
14	Marrom / Verde
15	Amarelo / Branco
16	Amarelo / Marrom

Conexão 2

Tipo de conexão	Extremidade aberta
-----------------	--------------------