

## Folha de dados técnicos

### Folha

N.º do art.: 50137875

OTB 40-WH250

#### Conteúdo

- Dados técnicos

A imagem pode divergir

Dados técnicos

Dados básicos

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Adequado para | Rastreamento ótico OGS 600 |
|---------------|----------------------------|

Dados mecânicos

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Dimensões (L x A x C)    | 40 mm x 0,5 mm x 25.000 mm       |
| Peso líquido             | 719 g                            |
| Caraterísticas mecânicas | Fácil de limpar                  |
|                          | Imediatamente pronto para operar |
|                          | Resistente                       |
|                          | Sem desgaste                     |
| Cor                      | Branco                           |
| Material                 | PVC                              |
| Adesivo                  | Adesivo de acrílato              |
| Resistência de aderência | 10 mm                            |

Dados do ambiente

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Temperatura ambiente, operação | -20 ... 55 °C |
| Temperatura de processamento   | 15 ... 25 °C  |
| Natureza da base               | Limpo         |
|                                | Liso          |
|                                | Seco          |
|                                | Sem graxa     |

Classificação

|              |          |
|--------------|----------|
| ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
| ECLASS 8.0   | 27289290 |
| ECLASS 9.0   | 27289290 |
| ECLASS 10.0  | 27280192 |
| ECLASS 11.0  | 27280192 |
| ECLASS 12.0  | 27280192 |
| ECLASS 13.0  | 27280192 |
| ECLASS 14.0  | 27280192 |
| ECLASS 15.0  | 27280192 |
| ETIM 5.0     | EC002498 |
| ETIM 6.0     | EC003015 |
| ETIM 7.0     | EC003015 |
| ETIM 8.0     | EC003015 |
| ETIM 9.0     | EC003015 |
| ETIM 10.0    | EC003015 |