

기술 데이터 시트

안전센서 세트 수신기

품목 번호: 426588

MLC510R30-900-UDC-1600-S2

내용

- 세트 구성품
- 기술 데이터
- 적합한 송신기
- 액세서리



그림과 차이가 날 수 있습니다



세트 구성품

	개수	품목 번호	명칭	품목	설명
	1	68001309	MLC510R30-900	안전 라이트 커튼 수신기	기능 패키지: 기본 분해능: 30 mm 보호필드 높이: 900 mm 반응 시간: 9 ms 연결: 원형 커넥터, M12, 금속, 5 핀
	1	549853	UDC-1600-S2	장치 걸림	기능: 라이트 커튼 및 다중빔 광전 감지기의 설치 및 보호, 조정 가능, 3 방향 치수: 160 mm x 1,660 mm x 149 mm 발발침대를 제외한 칼럼 높이: 1,600 mm

기술 데이터

기본 데이터

시리즈	MLC-UDC
장치 종류	수신기
어플리케이션	손 보호

기능

기능 패키지	기본
--------	----

특성변수

유형	4, IEC/EN 61496
SIL	3, IEC 61508
SILCL	3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL)	e, EN ISO 13849-1
PFH _D	7.73E-09 시간당
사용 시간 T _M	20 년, EN ISO 13849-1
카테고리	4, EN ISO 13849

보호필드 데이터

분해능	30 mm
보호필드 높이	900 mm

기술 데이터

순중량	6,970 g
-----	---------

인증

보호 등급	IP 65
-------	-------

분류

HS 번호	85365019
ECLASS 5.1.4	27272704
ECLASS 8.0	27272704
ECLASS 9.0	27272704
ECLASS 10.0	27272704
ECLASS 11.0	27272704
ECLASS 12.0	27272704
ECLASS 13.0	27272704
ECLASS 14.0	27272704
ECLASS 15.0	27272704
ETIM 5.0	EC002549
ETIM 6.0	EC002549
ETIM 7.0	EC002549
ETIM 8.0	EC002549
ETIM 9.0	EC002549
ETIM 10.0	EC002549

적합한 송신기

	품목 번호	명칭	품목	설명
	426587	MLC500T30-900-UDC-1600-S2	안전 센서 세트 송신기	어플리케이션: 손 보호 감지 범위: 0 ... 10 m

액세서리

연결 기술 - 연결 케이블

	품목 번호	명칭	품목	설명
  	50133860	KD S-M12-5A-P1-050	연결 케이블	연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 암, A-코딩됨, 5 핀 원형 커넥터, LED: 아니요 연결 2: 열려 있는 끝부분 차폐됨: 예 케이블 길이: 5,000 mm 덮개 재료: PUR

참고


 제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오.