

기술 데이터 시트

안전센서 세트 수신기

품목 번호: 426444

MLC510R40-1500A-UDC-1900-S2

내용

- 세트 구성품
- 기술 데이터

그림과 차이가 날 수 있습니다



세트 구성품

	개수	품목 번호	명칭	품목	설명
	1	68007415	MLC510R40-1500/A	안전 라이트 커튼 수신기	분해능: 40 mm 보호필드 높이: 1,500 mm 반응 시간: 14 ms 인터페이스: AS 인터페이스, 작업 안전 연결: 원형 커넥터, M12, 금속, 5 핀
	1	549854	UDC-1900-S2	장치 컬럼	기능: 라이트 커튼 및 다중빔 광전 감지기의 설치 및 보호, 조정 가능, 3 방향 치수: 160 mm x 1,960 mm x 149 mm 발받침대를 제외한 컬럼 높이: 1,900 mm

기술 데이터

기본 데이터

시리즈	MLC-UDC
장치 종류	수신기
어플리케이션	손 보호 위험 영역 안전장치 접근 보호 장치

특성변수

유형	4, IEC/EN 61496
SIL	3, IEC 61508
SILCL	3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL)	e, EN ISO 13849-1
PFH _D	6.6E-09 시간당
사용 시간 T _M	20 년, EN ISO 13849-1
카테고리	4, EN ISO 13849

보호필드 데이터

분해능	40 mm
보호필드 높이	1,500 mm

전기 데이터

--	--

성능 데이터

인터페이스

종류	AS 인터페이스, 작업 안전
----	-----------------

기술 데이터

순중량	7,225 g
-----	---------

인증

--	--

분류

HS 번호	85365019
ECLASS 5.1.4	27272704
ECLASS 8.0	27272704
ECLASS 9.0	27272704
ECLASS 10.0	27272704
ECLASS 11.0	27272704
ECLASS 12.0	27272704
ECLASS 13.0	27272704
ECLASS 14.0	27272704
ECLASS 15.0	27272704
ETIM 5.0	EC002549
ETIM 6.0	EC002549
ETIM 7.0	EC002549
ETIM 8.0	EC002549
ETIM 9.0	EC002549
ETIM 10.0	EC002549