

기술 데이터 시트

상호접속 케이블

품목 번호: 50120463

KB 301-3000-MA200

내용

- 기술 데이터
- 전기 연결
- 액세서리



그림과 차이가 날 수 있습니다



기술 데이터

기본 데이터

인터페이스에 적합	RS 232
-----------	--------

연결

연결 1	
연결부 종류	소켓 스트립
핀 개수	32 핀
원형 커넥터, LED	아니요
연결 2	
연결부 종류	JST ZHR 커넥터
핀 개수	10 핀
	6 핀
케이블 특성	
와이어 개수	16 개수
덮개 색상	흑색
차폐됨	예
케이블 모델	상호접속 케이블
케이블 직경(외경)	8.1 mm
케이블 길이	3,000 mm
덮개 재료	PVC
드래그 체인 적합성	아니요

기술 데이터

순중량	371 g
-----	-------

조작 및 표시

분류

HS 번호	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

전기 연결

연결 1

연결부 종류	소켓 스트립
핀 개수	32 핀
원형 커넥터, LED	아니요

연결 2

연결부 종류	JST ZHR 커넥터
핀 개수	10 핀
	6 핀

액세서리

연결 기술 - 상호접속 케이블

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50117011	KB USB A - USB miniB	서비스 케이블	인터페이스에 적합함: USB 연결 1: USB 연결 2: USB 차폐됨: 예 케이블 길이: 1,500 mm 덮개 재료: PVC

액세서리

참고	
	제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오.