

기술 데이터 시트

설치 시스템

품목 번호: 50122797

BTU 346M-D12

내용

- 기술 데이터
- 치수 도면



그림과 차이가 날 수 있습니다

기술 데이터

기본 데이터

포함됨	2개 볼트 M4 x 25
	2개 평와셔
적합한 제품 그룹	반사판
	스위칭 센서, 큐빅형
적합한 적용 대상:	반사판 (M)TKS 30x50
	반사판 (M)TKS 40x60
	반사판 TKS 20x40
	반사판 TKS 50x50
	시리즈 25B 센서
	시리즈 3B 센서
	시리즈 46B 센서
	시리즈 46C 센서

기술 데이터

금속 고정 부품 규격 표시	강철, 아연 도금
	알루미늄
순중량	60 g
고정 부품 버전	설치 시스템
고정 방식, 시스템 측	금속판 마운팅
	원형 로드 12mm용
고정 방식, 장치 측	나사 조립 가능
고정 부품 종류	360° 회전식
	조정 가능
	클램핑 가능
고정 부품 재료	금속

분류

HS 번호	83024900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

치수 도면

전체 치수 정보(mm)

