

기술 데이터 시트 이동식 2D 코드 리더 품목 번호: 50134980 HCR 210-C1-020/SET

내용

- 기술 데이터
- 전기 연결
- 조작 및 표시



그림과 차이가 날 수 있습니다

기술 데이터

기본 데이터

시리즈	HCR 210
포함됨	USB 상호접속 케이블 2m 1개

판독 데이터

판독 가능한 코드 종류	2/5 인터리브 Codabar Codablock DotCode EAN 128 EAN 8/13 EAN 부록 GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Stacked GS1 Databar Truncated GS1 데이터 바 GS1 데이터 바, 전방향 QR 코드 UPC 데이터 매트릭스 코드 코드 128 코드 39 코드 93
--------------	---

광학 데이터

판독 거리	35 ... 400 mm
광원	LED, 흰색
카메라 수평 분해능	1,280 px
카메라 수직 분해능	1,024 px
x-축 개방각	43 °
y-축 개방각	36 °
바코드 대비(PCS)	30 %
모듈 크기	0.127 ... 0.508 mm

전기 데이터

성능 데이터	
공급전압 점검 U_B	5 V, DC
소비전력, 최대	2 W
정격 동작전류	260 mA

인터페이스

종류	RS 232, USB
RS 232	
기능	진행

연결

연결 1	
연결부 종류	RJ41
기술 데이터	
치수(너비 x 높이 x 길이)	70 mm x 107 mm

하우징 재료	플라스틱
순중량	150 g

환경 데이터

작동 시 주변 온도	0 ... 40 °C
보관 시 주변 온도	-20 ... 60 °C
상대 습도 (음축되지 않음)	5 ... 85 %

분류

HS 번호	85044055
ECLASS 5.1.4	27280101
ECLASS 8.0	27280101
ECLASS 9.0	27280101
ECLASS 10.0	27280101
ECLASS 11.0	27280101
ECLASS 12.0	27280101
ECLASS 14.0	27280101
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002550
ETIM 7.0	EC002550
ETIM 8.0	EC002550
ETIM 9.0	EC002550
ETIM 10.0	EC002550


전기 연결

연결 1

기능	데이터 인터페이스
연결부 종류	RJ41

핀 핀 지정

1	RTS
2	USB D+
3	USB D-
4	GND



전기 연결

핀	핀 지정
5	CTS
6	RxD
7	n.C.
8	+5V DC
9	n.C.
10	TxD

조작 및 표시

LED	디스플레이	의미
1	청색, 1번 깜빡임 적색	판독 완료 판독 결과 없음