

## 기술 데이터 시트

## 프로그래밍 장치

품목 번호: 50124709

PA1/XTSX-M12

### 내용

- 기술 데이터
- 전기 연결
- 회로도
- 액세서리



그림과 차이가 날 수 있습니다

# 기술 데이터

## 기본 데이터

적합한 적용 대상:	HTU418B
	HTU430B
	LCAM 308

## 연결

<b>연결 1</b>	
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
핀 개수	5 핀
엔코딩	A-코딩됨

## 기술 데이터

치수(너비 x 높이 x 길이)	30 mm x 30 mm x 71 mm
순중량	72 g
하우징 색상	흑색

## 조작 및 표시

파라미터 세팅	터치 버튼
---------	-------

## 분류

HS 번호	90329000
ECLASS 5.1.4	27279211
ECLASS 8.0	19200502
ECLASS 9.0	19200502
ECLASS 10.0	19200504
ECLASS 11.0	19200504
ECLASS 12.0	19200504
ECLASS 13.0	19200504
ECLASS 14.0	19200504
ECLASS 15.0	19200504
ECLASS 16.0	19200504
ETIM 5.0	EC001418
ETIM 6.0	EC001418
ETIM 7.0	EC001418
ETIM 8.0	EC001418
ETIM 9.0	EC001418
ETIM 10.0	EC001418
UNSPSC 26.08	32151707

# 전기 연결


## 연결 1

기능	장치와 연결
	터치(Teach) 입력부
연결부 종류	원형 커넥터
케이블 길이	300 mm
케이블 색상	흑색
나사 크기	M12
유형	암
재료	플라스틱
핀 개수	5 핀
엔코딩	A-코딩됨

## 연결 2

기능	장치와 연결
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	Male
재료	금속
핀 개수	5 핀
엔코딩	A-코딩됨

# 회로도



## 액세서리

### 연결 기술 - 상호접속 케이블

품목 번호	명칭	품목	설명
50116738 *	K-DS M12A-M8A-4P-0,3m-PVC	상호접속 케이블	어플리케이션: 내화학성 연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 암, A-코딩됨, 4 핀 연결 2: 원형 커넥터, M8, 액시얼, Male, 4 핀 차폐됨: 아니요 케이블 길이: 300 mm 덮개 재료: PVC
50107276 *	K-DS M8A-M12A-4P-0,3m-PVC	상호접속 케이블	어플리케이션: 내화학성 연결 1: 원형 커넥터, M8, 액시얼, 암, 4 핀 연결 2: 원형 커넥터, M12, 액시얼, Male, A-코딩됨, 4 핀 차폐됨: 아니요 케이블 길이: 300 mm 덮개 재료: PVC

\* 필요한 액세서리, 별도 주문

#### 참고



☞ 제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오.