

## 기술 데이터 시트

## 바코드 테이프

품목 번호: 50147190

BCT G40 H47 L030

### 내용

- 기술 데이터



그림과 차이가 날 수 있습니다

기술 데이터

기본 데이터

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 적합한 적용 대상: | 바코드 위치 확인 시스템 시리즈 BPS 300i |
|------------|----------------------------|

기술 데이터

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| 치수(H x L)           | 47 mm x 30,000 mm |
| 그리드 치수              | 40 mm             |
| 순중량                 | 213 g             |
| 기계 특성               | UV 차단에 따라         |
|                     | 내화학성에 따라          |
|                     | 방습성               |
|                     | 스크래치 방지           |
|                     | 얼룩 방지             |
| 접착제                 | 아크릴레이트 접착제        |
| 접착 강도               | 0.035 mm          |
| 제조 과정               | 디지털 압력            |
| 내약품성(23°C에서 24h 이상) | 경유                |
|                     | 디젤유               |
|                     | 변압기유              |
| 경화                  | 24 h              |
| 표면 보호               | 투명 폴리프로필렌 래미네이트   |

환경 데이터

|            |                |
|------------|----------------|
| 작동 시 주변 온도 | -29 ... 93 °C  |
| 공정 온도      | 0 ... 45 °C    |
| 권장 공정 온도   | 10 ... 25 °C   |
| 항구성        | 습도             |
|            | 염수 분사(150h/5%) |
|            | 자외선            |
| 지면 특성      | 건조             |
|            | 그리스 없음         |
|            | 깨끗             |
|            | 매끈             |

분류

|              |          |
|--------------|----------|
| HS 번호        | 90178010 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0   | 27280190 |
| ECLASS 9.0   | 27280192 |
| ECLASS 10.0  | 27280192 |
| ECLASS 11.0  | 27280192 |
| ECLASS 12.0  | 27280192 |
| ECLASS 13.0  | 27280192 |
| ECLASS 14.0  | 27280192 |
| ECLASS 15.0  | 27280192 |
| ETIM 5.0     | EC002498 |
| ETIM 6.0     | EC003015 |
| ETIM 7.0     | EC003015 |
| ETIM 8.0     | EC003015 |
| ETIM 9.0     | EC003015 |
| ETIM 10.0    | EC003015 |