

Technisch gegevensblad

Klemstuk

Art.-nr.: 50111497

MC 008K

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen



Afbeelding kan afwijken

Technische gegevens

Basisgegevens

Geschikt voor productgroep	Schakelende sensoren, cilindrisch
Geschikt voor	Sensoren met M8-bouwvorm
	Sensoren uit de serie 208

Mechanische gegevens

Binnendiameter	8 mm
Chemische aanduiding bevestigingsonderdelen kunststof	Polyamide (PA 66)
Nettogewicht	4 g
Uitvoering van bevestigingsonderdeel	Klemhouder
Type bevestiging, installatiezijde	Doorgaande bevestiging
Type bevestiging, apparaatzijde	klembaar
Type bevestigingsonderdeel	star
Materiaal bevestigingsonderdelen	Kunststof

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	0 ... 80 °C
-------------------------------------	-------------

Classificatie

Douanetariefnummer	39174000
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ECLASS 16.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100

Maattekeningen

Alle maten in millimeter

