

## 기술 데이터 시트

### 승인 유닛

품목 번호: 50145465

AC-ABF12

#### 내용

- 기술 데이터
- 치수 도면
- 전기 연결



그림과 차이가 날 수 있습니다

## 기술 데이터

## 기능

기능	뮤팅 기능을 이용한 AOPD의 취소
----	---------------------

## 전기 데이터

접점 어셈블리	2NO
버튼을 통해 전달된 스위칭 전류	1 ... 1,000 mA
전류 부하, 최대	10 A

## 성능 데이터

정격 절연전압	500V AC/DC
---------	------------

## 연결

연결	1 개수
----	------

## 연결 1

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	Male
재료	플라스틱
핀 개수	4 핀

## 기술 데이터

치수(너비 x 높이 x 길이)	72 mm x 56 mm x 80 mm
플라스틱 하우징	유리 화이버 강화(PPS), 자소성
순중량	250 g
하우징 색상	회색 흑색
클램핑 판 재료	스테인리스

## 조작 및 표시

파라미터 세팅	제어 장치 1개
---------	----------

## 환경 데이터

작동 시 주변 온도	-25 ... 80 °C
보관 시 주변 온도	-25 ... 80 °C

## 인증


보호 등급	IP 67
	IP 69K
보호 등급	III

## 분류

HS 번호	85369095
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 8.0	27279290
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27371246
ECLASS 11.0	27371246
ECLASS 12.0	27371246
ECLASS 13.0	27371246
ECLASS 14.0	27371246
ECLASS 15.0	27371246
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

## 치수 도면

전체 치수 정보(mm)



## 전기 연결

### 연결 1

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	Male
재료	플라스틱
핀 개수	4 핀

## 전기 연결

핀	핀 지정
1	NO(1)
2	NO(1)
3	NO(2)
4	NO(2)

