

기술 데이터 시트

Y형 배전함

품목 번호: 50144605

YV U-SDD-25-25-25-X07-S

내용

- 기술 데이터
- 치수 도면
- 전기 연결



그림과 차이가 날 수 있습니다



기술 데이터

기본 데이터

주문 지침	데이터 시트에 따라 배선도를 고려하십시오.
-------	----------------------------

연결

연결	3 개수
----	------

연결 1

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
핀 개수	5 핀
엔코딩	A-코딩됨
버전	엑시얼

연결 2

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
핀 개수	5 핀
엔코딩	A-코딩됨
버전	엑시얼

연결 3

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	Male
핀 개수	5 핀
엔코딩	A-코딩됨
버전	엑시얼

케이블 특성

차폐됨	아니요
-----	-----

기술 데이터

디자인	큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이)	32 mm x 15 mm x 45 mm
키 넓이	13 mm
순중량	22 g
재료	PUR

환경 데이터

작동 시 주변 온도	-25 ... 85 °C
------------	---------------

인증


보호 등급	IP 67
-------	-------

분류

HS 번호	85366990
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440104
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440111
ECLASS 11.0	27440111
ECLASS 12.0	27440111
ECLASS 13.0	27440111
ECLASS 14.0	27440111
ECLASS 15.0	27440111
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002925
ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC003558
ETIM 9.0	EC003558
ETIM 10.0	EC003558


치수 도면

전체 치수 정보(mm)



치수 도면

회로도



- a 연결부 1, M12 소켓
- b 연결부 2, M12 소켓
- c 연결부 3, M12 커넥터

전기 연결

연결 1

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
핀 개수	5 핀
엔코딩	A-코딩됨
버전	엑시얼

연결 2

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
핀 개수	5 핀
엔코딩	A-코딩됨
버전	엑시얼

전기 연결

연결 3

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	Male
핀 개수	5 핀
엔코딩	A-코딩됨
버전	액시얼