

기술 데이터 시트

패널형 커넥터

품목 번호: 50145962

AC-PLM-19

내용

- 기술 데이터
- 치수 도면
- 전기 연결
- 액세서리



그림과 차이가 날 수 있습니다

기술 데이터

연결

연결 1

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M23
재료	금속
핀 개수	19 핀
버전	액시얼

연결 2

연결부 종류	열려 있는 끝부분
--------	-----------

케이블 특성

와이어 개수	19 개수
--------	-------

기술 데이터

순중량	55 g
-----	------

환경 데이터

작동 시 주변 온도	-25 ... 80 °C
보관 시 주변 온도	-25 ... 80 °C

인증


보호 등급	IP 67
	IP 69K

분류

HS 번호	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27270692
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440103
ECLASS 12.0	27440103
ECLASS 13.0	27440103
ECLASS 14.0	27440103
ECLASS 15.0	27440103
ETIM 5.0	EC002594
ETIM 6.0	EC002594
ETIM 7.0	EC003570
ETIM 8.0	EC003570
ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570

치수 도면

전체 치수 정보(mm)




전기 연결

연결 1

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M23
유형	Male
재료	금속
핀 개수	19 핀
엔코딩	A-코딩됨
버전	액시얼

전기 연결

핀	와이어 색상
1	흰색
2	갈색
3	녹색
4	황색
5	회색
6	분홍
7	청색
8	적색
9	흑색
10	자주색
11	회색/분홍
12	적색/청색
13	흰색/녹색
14	갈색/녹색
15	흰색/노랑색
16	노랑색/갈색
17	흰색/회색
18	회색/갈색
19	흰색/분홍



연결 2	
연결부 종류	열려 있는 끝부분

액세서리

연결 기술 - 연결 케이블

품목 번호	명칭	품목	설명
50134971	KD U-M23-JA-P1-050	연결 케이블	연결 1: 원형 커넥터, M23, 액시얼, 암, A-코딩됨, 19 핀 원형 커넥터, LED: 아니요 연결 2: 열려 있는 끝부분 차폐됨: 아니요 케이블 길이: 5,000 mm 덮개 재료: PUR
50134972	KD U-M23-JA-P1-100	연결 케이블	연결 1: 원형 커넥터, M23, 액시얼, 암, A-코딩됨, 19 핀 원형 커넥터, LED: 아니요 연결 2: 열려 있는 끝부분 차폐됨: 아니요 케이블 길이: 10,000 mm 덮개 재료: PUR
50136636	KD U-M23-JA-P1-150	연결 케이블	연결 1: 원형 커넥터, M23, 액시얼, 암, A-코딩됨, 19 핀 원형 커넥터, LED: 아니요 연결 2: 열려 있는 끝부분 차폐됨: 아니요 케이블 길이: 15,000 mm 덮개 재료: PUR
50136637	KD U-M23-JA-P1-200	연결 케이블	연결 1: 원형 커넥터, M23, 액시얼, 암, A-코딩됨, 19 핀 원형 커넥터, LED: 아니요 연결 2: 열려 있는 끝부분 차폐됨: 아니요 케이블 길이: 20,000 mm 덮개 재료: PUR

액세서리

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50134976	KD U-M23-JW-P1-050	연결 케이블	연결 1: 원형 커넥터, M23, 굴절형, 암, A-코딩됨, 19 핀 원형 커넥터, LED: 아니요 연결 2: 열려 있는 끝부분 차폐됨: 아니요 케이블 길이: 5,000 mm 덮개 재료: PUR
	50134977	KD U-M23-JW-P1-100	연결 케이블	연결 1: 원형 커넥터, M23, 굴절형, 암, A-코딩됨, 19 핀 원형 커넥터, LED: 아니요 연결 2: 열려 있는 끝부분 차폐됨: 아니요 케이블 길이: 10,000 mm 덮개 재료: PUR

참고

제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오.