

## 기술 데이터 시트

### 브래킷

품목 번호: 50113549

BT D12M.5

#### 내용

- 기술 데이터
- 치수 도면



그림과 차이가 날 수 있습니다

# 기술 데이터

## 기본 데이터

적합한 제품 그룹	스위칭 센서, 실린더형
적합한 적용 대상:	M12 디자인의 센서

## 기술 데이터

치수(너비 x 높이 x 길이)	25 mm x 24 mm x 16 mm
내부 직경	12 mm
스테인리스 고정 부품 규격 표시	V2A
순중량	14 g
고정 부품 버전	L자형 브래킷
고정 방식, 시스템 측	통로 마운팅으로
고정 방식, 장치 측	나사 조립 가능
고정 부품 종류	고정형
고정 부품 재료	스테인리스

## 분류

HS 번호	73182900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ECLASS 16.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100

## 치수 도면

전체 치수 정보(mm)

