

## Technisch gegevensblad Reflector

Art.-nr.: 50136823

MTKS 7x7M.5

### Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen



Afbeelding kan afwijken



## Technische gegevens

### Basisgegevens

Toepassingsgebied	Levensmiddelen en pharma
-------------------	--------------------------

### Mechanische gegevens

Bouwworm	rechthoekig
Tripelrastermaat	0,3 mm
Montagemaat breedte	12,5 mm
Montagemaat hoogte	18 mm
Montagemaat dikte	4 mm
Reflectievlak hoogte	7 mm
Reflectievlak breedte	7 mm
Materiaal reflector	Kunststof
Materiaal drager	RVS
Polarisatie-wijzigend	Ja
Structuur actief vlak	Microtriple
Nettogewicht	7,5 g
Type bevestiging	Doorgaande bevestiging
Materiaalverdraagzaamheid	Alcohol CleanProof+ ECOLAB H2O2

### Certificeringen

Beschermingsgraad	IP 67
	IP 69K
	IP 65

### Classificatie

Douanetariefnummer	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467

### Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-40 ... 65 °C
------------------------------	---------------

## Maattekeningen

Alle maten in millimeter

