

## 技术数据表

### 条码带

配件编号: 50040044

BCB G40 H47 L130

#### 内容

- 技术参数
- 产品型号描述



图片可能不同

技术参数

基础数据

|    |                   |
|----|-------------------|
| 适合 | BPS 300i 系列条码定位系统 |
|----|-------------------|

机械参数

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 尺寸 (高 x 长)        | 47 mm x 130,000 mm |
| 栅格尺寸              | 40 mm              |
| 净重                | 1,614 g            |
| 机械特性              | 化学性                |
|                   | 耐刮                 |
|                   | 耐擦                 |
|                   | 耐潮                 |
|                   | 防紫外线               |
| 粘合剂               | 丙烯酸盐粘合剂            |
| 粘合剂强度             | 0.1 mm             |
| 制造工艺              | 数字印刷               |
| 耐化学性(23°C下超过24 h) | 变压器油               |
|                   | 柴油                 |
|                   | 石油溶剂油              |
| 淬火                | 72 h               |
| 表面保护              | 聚酯, 无光泽            |

环境数据

|          |                |
|----------|----------------|
| 环境温度, 工作 | -40 ... 120 °C |
| 处理温度     | 0 ... 45 °C    |
| 建议处理温度   | 10 ... 25 °C   |
| 耐用性      | 喷盐雾(150 h/5 %) |
|          | 湿度             |
|          | 紫外光            |
|          | 不粘油            |
| 基本特性     | 光滑             |
|          | 干净             |
|          | 干燥             |
|          |                |

分类

|              |          |
|--------------|----------|
| 税率编号         | 48211010 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0   | 27280190 |
| ECLASS 9.0   | 27280192 |
| ECLASS 10.0  | 27280192 |
| ECLASS 11.0  | 27280192 |
| ECLASS 12.0  | 27280192 |
| ECLASS 13.0  | 27280192 |
| ECLASS 14.0  | 27280192 |
| ECLASS 15.0  | 27280192 |
| ETIM 5.0     | EC002498 |
| ETIM 6.0     | EC003015 |
| ETIM 7.0     | EC003015 |
| ETIM 8.0     | EC003015 |
| ETIM 9.0     | EC003015 |
| ETIM 10.0    | EC003015 |

产品型号描述

产品名称：BCB AAA BBB CCCC DDDD E

BCB 条码带

|      |                                                                                                                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BCB  | 系列<br>BCB: 条码带                                                                                                                                                              |
| AAA  | 网格 / 栅格尺寸<br>G30: 30 mm<br>G40: 40 mm                                                                                                                                       |
| BBB  | 带高度 / 特殊高度<br>H25 : 高度 25 mm<br>H47 : 高度 47 mm<br>SH1 : 个别特殊高度在 20 - 32 mm 之间<br>SH2 : 个别特殊高度在 33 - 47 mm 之间<br>SH3 : 个别特殊高度在 48 - 70 mm 之间<br>SH4 : 个别特殊高度在 71 - 140 mm 之间 |
| CCCC | 带长度 / 特殊长度<br>Lxxx : 带长度单位 mm<br>SL : 特殊长度                                                                                                                                  |
| DDDD | 选项<br>TWIN : 两条相同打印的条码带<br>MVS : 测量值开关 ( 红色 )<br>MV0 : 测量值零 ( 黄色 )<br>MK: 标签<br>RW : 反向卷绕 ( 更改的卷绕方向, 最小位置值位于卷芯内部 )<br>RK: Repair Kit (维修带)                                  |

产品型号描述

BCB 条码带

|   |                                                                                                                                                                                |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E | 客户专用规格<br>A : 代码内容 ML = AA1 红色<br>B : 代码内容 ML = BB1 红色<br>C : 代码内容 ML = CC1 红色<br>D : 代码内容 ML = DD1 红色<br>E : 代码内容 ML = EE1 红色<br>F : 代码内容 ML = FF1 红色<br>G : 代码内容 ML = CC1 红色 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

注意



所有可用设备类型列表请查阅劳易测的网站 [www.leuze.com](http://www.leuze.com)。