

## 技术数据表

## 连接电缆

配件编号: 50037784

BK7 KB-092-5000-4 Ex

### 内容

- 技术参数
- 电气连接
- 接线图



图片可能不同



技术参数

基础数据

|    |      |
|----|------|
| 应用 | 耐化学品 |
|----|------|

机械参数

|    |       |
|----|-------|
| 净重 | 149 g |
|----|-------|

连接

|          |            |
|----------|------------|
| 连接1      |            |
| 类型       | 接头         |
| 螺纹规格     | M12        |
| 类型       | 插座         |
| 引脚数      | 4 个引脚      |
| 编码       | A-编码       |
| 规格       | L 型        |
| 圆接头, LED | 否          |
| 连接2      |            |
| 类型       | 开口端        |
| 电缆性质     |            |
| 导线数量     | 4 个        |
| 护套颜色     | 蓝色         |
| 有屏蔽      | 否          |
| 电缆设计     | 连接电缆(一端打开) |
| 电缆长度     | 5,000 mm   |
| 护套材料     | PUR        |
| 芯线绝缘     | PVC        |
| 拖链适用性    | 否          |

操作和显示

分类

|              |          |
|--------------|----------|
| 税率编号         | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0   | 27279218 |
| ECLASS 9.0   | 27060311 |
| ECLASS 10.0  | 27060311 |
| ECLASS 11.0  | 27060311 |
| ECLASS 12.0  | 27060311 |
| ECLASS 13.0  | 27060311 |
| ECLASS 14.0  | 27060311 |
| ECLASS 15.0  | 27060311 |
| ETIM 5.0     | EC001855 |
| ETIM 6.0     | EC001855 |
| ETIM 7.0     | EC001855 |
| ETIM 8.0     | EC001855 |
| ETIM 9.0     | EC001855 |
| ETIM 10.0    | EC001855 |

电气连接

连接1

|          |       |
|----------|-------|
| 类型       | 接头    |
| 螺纹规格     | M12   |
| 类型       | 插座    |
| 引脚数      | 4 个引脚 |
| 编码       | A-编码  |
| 规格       | L 型   |
| 圆接头, LED | 否     |

连接2

|    |     |
|----|-----|
| 类型 | 开口端 |
|----|-----|

接线图

接线图

