

기술 데이터 시트

액추에이터

품목 번호: 63002101

RD800-x-UCA

내용

- 기술 데이터
- 치수 도면



그림과 차이가 날 수 있습니다

UK
CA

기술 데이터

기본 데이터

시리즈	RD800
어플리케이션	개별 사용
	시리즈 사용
코드 방식	고유 코드
적합한 적용 대상:	안전 트랜스폰더 RD800

기술 데이터

치수(너비 x 높이 x 길이)	25 mm x 18 mm x 45 mm
하우징 재료	플라스틱
플라스틱 하우징	PA 66
순중량	24 g
하우징 색상	무연탄
고정 방식	통로 마운팅으로

환경 데이터

작동 시 주변 온도	-25 ... 70 °C
보관 시 주변 온도	-25 ... 80 °C
오염 정도	3, EN 60947-1

인증

보호 등급	IP 67
	IP 69K
인증	c UL US
	TÜV Süd
규정에 따른 충격 테스트 방식	EN 60068-2-27
규정에 따른 진동 테스트 방식	EN 60068-2-6

분류

HS 번호	85369095
ECLASS 5.1.4	27279216
ECLASS 8.0	27279216
ECLASS 9.0	27272606
ECLASS 10.0	27272606
ECLASS 11.0	27272606
ECLASS 12.0	27272606
ECLASS 13.0	27272606
ECLASS 14.0	27272606
ECLASS 15.0	27272606
ETIM 5.0	EC002594
ETIM 6.0	EC002594
ETIM 7.0	EC002594
ETIM 8.0	EC001487
ETIM 9.0	EC001487
ETIM 10.0	EC001487

치수 도면

전체 치수 정보(mm)

