

技术数据表

终端插头

配件编号: 50038539

TS 02-4-SA

内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同

技术参数

基础数据	
适合接口	MultiNet Plus PROFIBUS DP
电气数据	
性能数据	
测量电压 (DIN EN 60664-1)	60 V
测量冲击电压 (DIN EN 60664-1)	1,500 V
连接	
接口数量	1 个
连接1	
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
引脚数	4 个引脚
编码	B-编码
规格	直形
机械参数	
净重	10 g

分类	
税率编号	85369010
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ECLASS 13.0	27440116
ECLASS 14.0	27440116
ECLASS 15.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635

电气连接

连接1	
功能	总线终端
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
引脚数	4 个引脚
编码	B-编码
规格	直形