

技术数据表

安装支架

配件编号: 50009419

BT 910M

内容

- 技术参数
- 尺寸图纸
- 配件



图片可能不同

技术参数

基础数据

适用于产品组	反射器
--------	-----

机械参数


标准名称, 金属安装设备	铝
净重	2 g
安装设备设计	L 型角度
设备侧固定件类型	通孔安装
设备紧固类型	螺旋式
安装设备类型	刚性
安装设备材料	金属

分类

税率编号	73182900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米



配件

标准反射器

	配件编号	名称	配件	说明
	50003192	TK 100x100	反射器	设计: 矩形 三倍尺寸: 4 mm 反射面: 96 mm x 96 mm 材料: 塑料 基材: 塑料 材料化学名: PMMA8N 固定: 背面可粘贴
	50022811	TK 40x180.1	反射器	设计: 矩形 三倍尺寸: 3 mm 反射面: 36 mm x 176 mm 材料: 塑料 基材: 塑料 材料化学名: PMMA8N 固定: 背面可粘贴
	50003191	TK 50x100	反射器	设计: 矩形 三倍尺寸: 4 mm 反射面: 46 mm x 96 mm 材料: 塑料 基材: 塑料 材料化学名: PMMA8N 固定: 背面可粘贴

注意



所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。