

技术数据表


连接电缆

配件编号: 429085

CB-M12-15000S-8GF

内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同



技术参数

连接

连接1	
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
柄体颜色	黑色
引脚数	8 个引脚
编码	A-编码
规格	直形
圆接头, LED	否
连接2	
类型	开口端
电缆性质	
导线数量	7 个
核心截面	0.25 mm²
护套颜色	黑色
有屏蔽	是
电缆设计	连接电缆(一端打开)
导线直径 (外部)	6 mm
电缆长度	15,000 mm
护套材料	PUR

环境数据

环境温度, 工作, 固定式	-25 ... 80 °C
---------------	---------------

认证

分类

税率编号	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

机械参数

净重	676 g
----	-------

电气连接

连接1

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
柄体颜色	黑色
引脚数	8 个引脚
编码	A-编码
规格	直形
圆接头, LED	否

连接2

类型	开口端
----	-----