

技术数据表

接头

配件编号: 50031324

KD 095-4

内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同



技术参数

电气数据

性能数据	
工作电压	最大250 V AC/DC
测量工作电流	4,000 mA

环境数据

环境温度，工作	-25 ... 85 °C
---------	---------------

认证

防护等级	IP 67
------	-------

分类

税率编号	85369010
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ECLASS 13.0	27440116
ECLASS 14.0	27440116
ECLASS 15.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635

连接

接口数量	1 个
连接1	
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
材料	金属
柄体材料	塑料
引脚数	4 个引脚
编码	A-编码
规格	L 型
连接2	
类型	螺栓端子
电缆性质	
允许导线截面	0.14 ... 0.75 mm²

机械参数

结构	L形
长度	27.5 mm
扳手开口宽度	15 mm
净重	23 g

电气连接

连接1

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
材料	金属
柄体材料	塑料
引脚数	4 个引脚
编码	A-编码
规格	L 型

连接2

类型	螺栓端子
----	------