

技术数据表

安装系统

配件编号: 50117253

BTU 300M-D10

内容

- 技术参数
- 尺寸图纸



图片可能不同

技术参数

基础数据

包含	2 件螺栓 M4 x 20
	2 件螺栓 M4 x 25
	4 件垫片
适用于产品组	光学测距传感器
	开关传感器，方形
适合	10系列传感器
	25C系列传感器
	46B系列传感器
	46C系列传感器
	8系列传感器
	ODSL 9

机械参数

标准名称，金属安装设备	钢制，镀锌
	铝
净重	59 g
安装设备设计	安装系统
设备侧固定件类型	板-金属座
	适于10mm杆
设备紧固类型	螺旋式
	适用于 M4 螺栓
安装设备类型	可夹紧
	可调节
	旋转，360
安装设备材料	金属

分类

税率编号	73182900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米

