


Technisch gegevensblad Verbindingskabel

Art.-nr.: 150685

CB-M12-15000-3GF/WM

Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting
- Bedradingsschema's



Afbeelding kan afwijken



Technische gegevens

Basisgegevens

Applicatie	Olie-/smeermiddelbestendig
------------	----------------------------

Aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	female
Materiaal greepgedeelte	TPU
Aantal polen	3 -polig
Uitvoering	axiaal
Ronde stekker, LED	Nee
Bedrijfsstroom per contact	4 A
Vergrendeling	Wartel

Aansluiting 2

Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	male
Materiaal greepgedeelte	TPU
Aantal polen	3 -polig
Uitvoering	gebogen
Bedrijfsstroom per contact	4 A

Kabeleigenschappen

Aantal aders	3 St.
Aderdoorsnede	0,34 mm ²
Kleur mantel	zwart
Afgeschermd	Nee
Kabeluitvoering	Verbindingskabel
Kabeldiameter (uitwendig)	4,3 mm
Kabellengte	15.000 mm
Materiaal aders	Koper
Materiaal mantel	PUR
Geschikt voor kabelrupsen	Nee

Mechanische gegevens

Nettogewicht	325 g
--------------	-------

Bediening en display

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf, vast gelegd	-25 ... 80 °C
---	---------------

Classificatie

Douanetariefnummer	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	female
Materiaal greepgedeelte	TPU
Aantal polen	3 -polig
Uitvoering	axiaal
Ronde stekker, LED	Nee
Bedrijfsstroom per contact	4 A
Vergrendeling	Wartel

Aansluiting 2

Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	male
Materiaal greepgedeelte	TPU
Aantal polen	3 -polig
Uitvoering	gebogen
Bedrijfsstroom per contact	4 A

Bedradingsschema's

Bedradingsschema

