

## 技术数据表

## 配置电缆

配件编号: 50125541

K-DS M12A-8P-0,75m-LxS36-CP

### 内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同



技术参数

基础数据

|       |             |
|-------|-------------|
| 适合    | 线性检测传感器 LxS |
| 参数存储器 | 是           |

连接

|             |        |
|-------------|--------|
| 连接1         |        |
| 类型          | 接头     |
| 螺纹规格        | M12    |
| 类型          | 插座     |
| 引脚数         | 8 个引脚  |
| 编码          | A-编码   |
| 规格          | 直形     |
| 圆接头, LED    | 否      |
| 连接2         |        |
| 类型          | 接头     |
| 螺纹规格        | M12    |
| 类型          | 插头     |
| 引脚数         | 8 个引脚  |
| 编码          | A-编码   |
| 规格          | 直形     |
| 电缆性质        |        |
| 导线数量        | 8 个    |
| 护套颜色        | 黑色     |
| 有屏蔽         | 是      |
| 电缆设计        | 互连电缆   |
| 导线直径 ( 外部 ) | 6.6 mm |
| 电缆长度        | 750 mm |
| 护套材料        | PUR    |
| 拖链适用性       | 否      |

机械参数

|    |       |
|----|-------|
| 净重 | 128 g |
|----|-------|

操作和显示

认证

|      |                |
|------|----------------|
| 美国专利 | US 7,696,468 B |
|------|----------------|

分类

|              |          |
|--------------|----------|
| 税率编号         | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0   | 27279218 |
| ECLASS 9.0   | 27060311 |
| ECLASS 10.0  | 27060311 |
| ECLASS 11.0  | 27060311 |
| ECLASS 12.0  | 27060311 |
| ECLASS 13.0  | 27060311 |
| ECLASS 14.0  | 27060311 |
| ECLASS 15.0  | 27060311 |
| ETIM 5.0     | EC001855 |
| ETIM 6.0     | EC001855 |
| ETIM 7.0     | EC001855 |
| ETIM 8.0     | EC001855 |
| ETIM 9.0     | EC001855 |
| ETIM 10.0    | EC001855 |

电气连接

连接1

|          |       |
|----------|-------|
| 类型       | 接头    |
| 螺纹规格     | M12   |
| 类型       | 插座    |
| 引脚数      | 8 个引脚 |
| 编码       | A-编码  |
| 规格       | 直形    |
| 圆接头, LED | 否     |

连接2

|      |       |
|------|-------|
| 类型   | 接头    |
| 螺纹规格 | M12   |
| 类型   | 插头    |
| 引脚数  | 8 个引脚 |
| 编码   | A-编码  |
| 规格   | 直形    |