

## Technisch gegevensblad

### Klemstuk

Art.-nr.: 50111499

MC 012K

#### Inhoud

- Technische gegevens



Afbeelding kan afwijken

## Technische gegevens

### Basisgegevens

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Geschikt voor productgroep</b> | Schakelende sensoren, cilindrisch |
| <b>Geschikt voor</b>              | Sensoren met M12-bouwworm         |
|                                   | Sensoren uit de serie 212         |
|                                   | Sensoren uit de serie 412         |

### Mechanische gegevens

|                                                              |                        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Binnendiameter</b>                                        | 12 mm                  |
| <b>Chemische aanduiding bevestigingsonderdelen kunststof</b> | Polyamide (PA 66)      |
| <b>Nettogewicht</b>                                          | 19 g                   |
| <b>Uitvoering van bevestigingsonderdeel</b>                  | Klemhouder             |
| <b>Type bevestiging, installatiezijde</b>                    | Doorgaande bevestiging |
| <b>Type bevestiging, apparaatzijde</b>                       | klembaar               |
| <b>Type bevestigingsonderdeel</b>                            | star                   |
| <b>Materiaal bevestigingsonderdelen</b>                      | Kunststof              |

### Omgevingsgegevens

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <b>Omgevingstemperatuur bedrijf</b> | 0 ... 80 °C |
|-------------------------------------|-------------|

### Classificatie

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| <b>Douanetariefnummer</b> | 39174000 |
| <b>ECLASS 5.1.4</b>       | 27279202 |
| <b>ECLASS 8.0</b>         | 27279202 |
| <b>ECLASS 9.0</b>         | 27273701 |
| <b>ECLASS 10.0</b>        | 27273701 |
| <b>ECLASS 11.0</b>        | 27273701 |
| <b>ECLASS 12.0</b>        | 27273701 |
| <b>ECLASS 13.0</b>        | 27273701 |
| <b>ECLASS 14.0</b>        | 27273701 |
| <b>ECLASS 15.0</b>        | 27273701 |
| <b>ECLASS 16.0</b>        | 27273701 |
| <b>ETIM 5.0</b>           | EC002498 |
| <b>ETIM 6.0</b>           | EC003015 |
| <b>ETIM 7.0</b>           | EC003015 |
| <b>ETIM 8.0</b>           | EC003015 |
| <b>ETIM 9.0</b>           | EC003015 |
| <b>ETIM 10.0</b>          | EC003015 |
| <b>UNSPSC 26.08</b>       | 31242100 |