

技术数据表

适配器

配件编号: 50143031

D PL-M12-5A-PWR

内容

- 技术参数
- 电气连接
- 配件



图片可能不同

技术参数

连接

接口数量	2 个
连接1	
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
引脚数	5 个引脚
编码	L-编码
规格	直形
连接2	
类型	插孔
电缆性质	
AWG	18

机械参数

扳手开口宽度	18 mm
净重	187 g
插拔次数，最大	> 50

环境数据

环境温度，工作	-40 ... 85 °C
---------	---------------

认证

防护等级	IP 20
------	-------

分类

税率编号	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440104
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440106
ECLASS 11.0	27440106
ECLASS 12.0	27440106
ECLASS 13.0	27440106
ECLASS 14.0	27440106
ECLASS 15.0	27440106
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002498
ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925
ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925


电气连接

连接1

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
引脚数	5 个引脚
编码	L-编码
规格	直形

引脚 引脚分配

1	V+
2	n.c.
3	V-
4	n.c.
5	n.c.



连接2

类型	插孔
----	----

配件

电源件

	配件编号	名称	配件	说明
	50110748 *	NT 24-24W	电源件	电源装置类型: 即插即用式电源 输出: 24 V DC , 1 A 输入: 110..240 V AC , 50..60 Hz

* 必需的附件，请单独订购

注意



所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。