

## 技术数据表

### 互连电缆

配件编号: 50140174

KDS U-M12-5A-M12-5A-P1-003-25X

#### 内容

- 技术参数
- 电气连接
- 接线图
- 配件



图片可能不同



技术参数

基础数据

|    |                         |
|----|-------------------------|
| 适合 | 用于将 ODSL9 切换至 ODS9 的适配器 |
|----|-------------------------|

连接

|          |                                               |
|----------|-----------------------------------------------|
| 连接1      |                                               |
| 类型       | 接头                                            |
| 螺纹规格     | M12                                           |
| 类型       | 插座                                            |
| 引脚数      | 5 个引脚                                         |
| 编码       | A-编码                                          |
| 规格       | 直形                                            |
| 圆接头, LED | 否                                             |
|          |                                               |
| 连接2      |                                               |
| 类型       | 接头                                            |
| 螺纹规格     | M12                                           |
| 类型       | 插头                                            |
| 引脚数      | 5 个引脚                                         |
| 编码       | A-编码                                          |
| 规格       | 直形                                            |
|          |                                               |
| 电缆性质     |                                               |
| 导线数量     | 5 个                                           |
| 核心截面     | 0.34 mm²                                      |
| 护套颜色     | 黑色                                            |
| 有屏蔽      | 否                                             |
| 交叉电缆     | 连接1, 引脚2 <-> 连接2, 引脚5                         |
| 不含硅树脂    | 是                                             |
| 电缆设计     | 互连电缆                                          |
| 电缆长度     | 300 mm                                        |
| 护套材料     | PUR                                           |
| 拖链适用性    | 否                                             |
| 外套的属性    | 无 FCKW, 无镉, 无硅树脂且无铅, 易机械加工                    |
|          |                                               |
| 外套的耐性    | 耐油、耐汽油和耐化学药品能力极佳, 阻燃性符合 UL 1581 VW1 / CSA FT1 |

机械参数

|        |       |
|--------|-------|
| 扳手开口宽度 | 13 mm |
| 净重     | 23 g  |

操作和显示

认证

|      |       |
|------|-------|
| 防护等级 | IP 65 |
|      | IP 67 |

分类

|              |          |
|--------------|----------|
| 税率编号         | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0   | 27279218 |
| ECLASS 9.0   | 27060311 |
| ECLASS 10.0  | 27060311 |
| ECLASS 11.0  | 27060311 |
| ECLASS 12.0  | 27060311 |
| ECLASS 13.0  | 27060311 |
| ECLASS 14.0  | 27060311 |
| ECLASS 15.0  | 27060311 |
| ETIM 5.0     | EC001855 |
| ETIM 6.0     | EC001855 |
| ETIM 7.0     | EC001855 |
| ETIM 8.0     | EC001855 |
| ETIM 9.0     | EC001855 |
| ETIM 10.0    | EC001855 |

电气连接

连接1


|          |       |
|----------|-------|
| 类型       | 接头    |
| 螺纹规格     | M12   |
| 类型       | 插座    |
| 引脚数      | 5 个引脚 |
| 编码       | A-编码  |
| 规格       | 直形    |
| 圆接头, LED | 否     |

连接2

|      |       |
|------|-------|
| 类型   | 接头    |
| 螺纹规格 | M12   |
| 类型   | 插头    |
| 引脚数  | 5 个引脚 |
| 编码   | A-编码  |
| 规格   | 直形    |

接线图

接线图



配件

总则

|                                                                                  | 配件编号     | 名称            | 配件 | 说明                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----|---------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50132266 | TT-Set 0,6-13 | 工具 | 类型: 扭矩扳手<br>扳手开口宽度: 13 mm<br>转矩: 0.6 N·m<br>材料: 塑料, 不锈钢<br>环境温度: -40 ... 120 °C |

注意



所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。